



Technische gegevens

SELECTIC LUNA I

Selectic Luna I-10 (I9) (M)

Klein toestel voor diepe aanpassing, batterijmaat 10.
Raadpleeg de productinformatie voor meer informatie over het aanpasbereik, productgegevens en beschikbare opties.


Versterkingsfactor M voor licht tot matig gehoorverlies, open aanpassingen, alle audiometrische configuraties.

Selectic Luna I-10-hoortoestellen hebben geen draadloze functionaliteit. Tenzij anders aangegeven, zijn alle metingen uitgevoerd met slangetjes van 5 mm en de meetinstellingen van de Target-aanpassoftware.


Oorsimulator-data

IEC 60118-0: 1994

Output sound pressure level




Akoestische versterking



Frequentiebereik	<100 Hz - 8000 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz 2%	800 Hz 2.5%	1600 Hz 2%
Batterijstroom	In rust 0.85 mA	In bedrijf 0.95 mA	
Equivalent ingangsruisniveau	19 dB SPL		

Luisterspoelgevoeligheid




2cm³ couplergegevens


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015

Output sound pressure level



Akoestische versterking



Frequentiebereik	<100 Hz - 7000 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1.5%	1%
Batterijstroom	0.95 mA		
Equivalent ingangsruijsniveau	19 dB SPL		

Luisterspoelgevoeligheid

